

MODEL  
T1-02



THE ROBOT AWARD  
第9回ロボット大賞  
厚生労働大臣賞受賞

## 準備・操作が簡単

スリングシートが不要  
どなたでも簡単操作

## 自然な立ち上がり

人が立ち上がる時の軌跡を表現  
残った脚力を最大限に活用

もう抱えません！  
腰負担ゼロへ

**HUG**  
移乗サポートロボット ハグ

MODEL  
L1-01



7<sup>th</sup> ELDERCARE  
INNOVATION  
AWARDS 2019

## コンパクト

狭い場所でも使えるスリムなボディ  
移動もらくらく

## 導入支援制度

各種補助金対象（施設）  
介護保険レンタル対象（在宅）

# Hug 使い方簡単 3ステップ

step1


立つ



Hug に寄りかかった姿勢から、「立つ」ボタンで Hug がやさしく抱え上げます。スリングシートなどは不要なため準備に時間がかかりません。

step2

動かす



Hug に乗った状態で動かすことができるため、ベッド、車いす、トイレ、シャワーチェアなどへ移乗することが可能です。

step3

座る



移乗先に着いたら、「座る」ボタンで安全に座ることができます。立位を保持することもできるため、更衣介助、排泄ケアも簡単に行えます。

製品仕様

Hug T1-02 参考価格：1,080,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug T1 / T1-02		バッテリー	種類	鉛蓄電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	950×620×880 ～ 1350mm			電圧	DC24V
総重量	35kg			充電時間	8 時間
使用者最大体重	100kg			最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃	貸与マーク取得済		
	湿度	20 ～ 90%RH	TAIS コード 01666-000003		

●製品の仕様は予告無く変更することがあります。

Hug L1-01 参考価格：980,000 円（非課税）

機種名／型式	Hug L1 / L1-01		バッテリー	種類	鉛蓄電池
寸法（全長 × 全幅 × 全高）	880×550×850 ～ 1200mm			電圧	DC24V
総重量	30kg			充電時間	8 時間
使用者最大体重	100kg			最大使用回数	約 100 回（満充電より）
動作条件	温度	0 ～ 40℃	貸与マーク取得済		
	湿度	20 ～ 90%RH	TAIS コード 01666-000002		

●製品の仕様は予告無く変更することがあります。

製品に関する情報とお問合せ

株式会社 FUJI

472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19  
© 2024 FUJI CORPORATION. All Rights Reserved.

Hug

☎ 0566-55-8800

✉ hug@fujico.jp 🌐 <https://hug.fuji.co.jp>



Cat.No.Hug/2024.Apr.